


Giriş/çıkış modülü CECX-D-8E8A-NP-2

Ürün numarası: 552099

FESTO

CECX için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Çalışma gerilimi	19,2 - 30 VDC
Güç tüketimi 24 V	1,9 W
Güç tüketimi 5 V	0,4 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	135 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm
Dijital girişler, sayı	8
Dijital girişler, anahtarlama lojiji	Pozitif mantık (PNP)
Dijital girişler, hızlı sayıcı girişleri	2, kesme kapasiteli, tepki süresi min. 50 µs
Dijital girişler, giriş sinyali gecikmesi	20 ms, 100 ms, ayarlanabilir Ve kesme girişleri için 12 kHz
Dijital girişler, giriş gerilimi/akımı	24 VDC
Dijital girişler, True için nominal değer	>= 15 VDC
Dijital girişler, False için nominal değer	<= 5 VDC
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	Evet, optokuplör ile
Dijital girişler, durum göstergesi	Yeşil LED
Dijital çıkışlar, sayı	8
Dijital çıkışlar, anahtarlama lojiji	Pozitif mantık (PNP)
Dijital çıkışlar, kontak	Transistör
Dijital çıkışlar, çıkış gerilimi	24 VDC
Dijital çıkışlar, çıkış akımı	%50 eş zamanlılık için 2 A
Dijital çıkışlar, elektriksel izolasyon	Evet, optokuplör ile
Dijital çıkışlar, kısa devre korumalı	evet
Dijital çıkışlar, durum göstergesi	LED turuncu
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun