

Operatör paneli CDSA-D1-VX

Ürün numarası: 552103
Üretimden kalkacak ürün

[CMXR-C1 motion PLC için](#)
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için
[destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Max. Bağlantı kablosu uzunluğu | 20 m |
| Kullanıcı hafızası | 256 Mbyte |
| Fonksiyon tuşlarının sayısı | 31 |
| Renk sayısı | 64 k |
| Sistem LED'lerinin sayısı | 4 |
| Gösterge | TFT renk |
| Gösterge özelliği | Touchscreen |
| Gösterge ebadı | 6,5" |
| Kontrol elemanları | 2 onay butonu Acil duruş |
| Yedek akü | evet |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 19 ... 30 V |
| Gösterge çözünürlüğü | VGA, 640x480 Pixel |
| Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi | 0,4 A |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Relatif hava nemi | 5 - 95 % yoğunlaşmayan |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.250 g |
| USB arayüzü | evet |
| Ethernet arabirimi | RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet arayüzü, optik 10 Mbd |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | ABS |
| Uygulama alanı | Yalnız CMXR-C1 ile |