


Dişli kutusu EMGA-60-P-G3-SAS-70

Ürün numarası: 552190

FESTO

Servo motorlar için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	70 mm
Burulma boşluğu	0,17 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	13.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	22 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,135 kgcm ²
Maks. çıkış torku	35,2 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	2,3 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	60G
Redüktör arayüzü, silindir mili	70A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun