



# Susturucu UOS-1

Ürün numarası: 552252

FESTO

MS6-SV basınç oluşturan egsoz valfiyle bağlantılı kullanım için  
(güvenlik valfi)



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vıdalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık elemanı olmadan
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Açık susturucu
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basıncı seviyesi	75 dB(A)
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Bağlantı şekli	erkek dişli
Ürün ağırlığı	200 g
Pnömatik bağlantı	G1
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	POM
Malzeme, burç	İşlenmiş alüminyum alışımlı