



# Basınç regülatörü LR-1/8-F

Ürün numarası: 552420

FESTO

manometresiz, ön panel montajı için, maksimum çıkış basıncı 12 bar.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Membranlı regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Giriş basıncı	1 ... 20 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,2 bar
Standart nominal debi	420 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] ]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	120 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Bakır alaşım