

Solenoid valf

NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-110



Ürün numarası: 552429

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

VDE/VDI 3845'e uygun NAMUR port yapılı, solenoid bobinli ve fiş soketli.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	53 mm
Standart nominal debi	900 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Nominal genişlik	7 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Yardımcı el kumanda	kilitli
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	tek yönlü
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
b değeri	0,33
C değeri	3 l/sbar
Kapama süresi	38 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	13 ms
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9 VA, tutma gücü 7 VA
Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları	+/- 10 %
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	335 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine
Hava almasını açma yönünde bağlantı	dahili
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm