

# Plastik hortum PAN-VO-4X0.75-BL

Ürün numarası: 552439

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
Otomatik bağlantı rakoru için dış çap	4 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	20 mm
İç çap	2,6 mm
Min. Bükme radyusu	5 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] Su Mineral yağ
Çevre sıcaklığı	-30 ... 90 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,037 kg/m
Renk	mavi
Shore sertliği	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Hortum için malzeme bilgisi	Polyamid 12 PVC-P