


# Fiber optik kablo SOOC-DS-M-A11-2-R25

Ürün numarası: 552810

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer                         |
|---|-------------------------------|
| Malzeme hakkında not                    | LABS içeren malzemeler mevcut |
| Ölçme metodu                            | Yansıma ışığı algılayıcı      |
| Minimum nesne çapı                      | 0,15 mm                       |
| Fiber-optik kablo - önemli özellik      | Seri                          |
| Kapsam                                  | 130 mm                        |
| Çevre sıcaklığı                         | -55 ... 70 °C                 |
| Ebat, kafa                              | Dikdörtgen<br>19x25x6 mm      |
| Fiber optik kablo uzunluğu              | 2 m                           |
| Min. Bükme radyusu                      | 25 mm                         |
| Dış çap                                 | 2,2 mm                        |
| Malzeme, muhafaza                       | Pirinç<br>Nikel kaplı         |
| Malzeme, fiber optik iletken            | PE                            |
| Koruma sınıfı                           | IP66                          |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma            |