


Fiber optik kablo SOOC-DS-Q-2-R25

Ürün numarası: 552811
Üretimden kalkacak ürün

SOE4 fiber optik üniteleri için.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Fix-focus
Minimum nesne çapı	0,1 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Fix-focus
Kapsam	2 ... 10 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	Diktörtgen 13x19,6x5 mm
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	25 mm
Dış çap	2,2 mm
Malzeme, muhafaza	ABS
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III