


Fiber optik kablo SOOC-TB-M4-2-R25

Ürün numarası: 552812

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,35 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Standart
Kapsam	400 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	25 mm
Max. Sıkma torku	2 Nm
Dış çap	2,2 mm
Malzeme, muhafaza	Bakır alaşım PVC Nikel kaplı
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III