

Fiber-Optik Kablo S00C-TB-P-M4-2-R15

Ürün numarası: 552823

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçüm metodu	Tek yönlü ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0.2 mm
Fiber optik kablo - Özel durum	Hassasiyet
Menzil	120 mm
Ortam sıcaklığı	-55 °C...70 °C
Kafa boyutu	M4
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. bükme yarıçapı	15 mm
Maks. sıkma torku	2 Nm
Dış çap	2.2 mm
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Fiber optik kablo malzemesi	PE
Koruma türü	IP66
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III