


# Fiber optik kablo SOOC-TB-P-C5-2-R10

Ürün numarası: 552828

FESTO

SOE4 fiber optik üniteleri için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme metodu	Çatal ışık bariyeri
Minimum nesne çapı	0,2 mm
Fiber-optik kablo - önemli özellik	Çatal ışık bariyeri
Kapsam	5 mm
Çevre sıcaklığı	-55 ... 70 °C
Ebat, kafa	Diktörtgen 41x15x7 mm Çatal boşluğu 5x29 mm
Fiber optik kablo uzunluğu	2 m
Min. Bükme radyusu	10 mm
Dış çap	1,25 mm
Malzeme, muhafaza	ABS
Malzeme, fiber optik iletken	PE
Koruma sınıfı	IP66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III