



Basınç yükselticisi DPA-40-10-CRVZS2

Ürün numarası: 552928

FESTO

basınç yükselticisi ile hava tankının paslanmaz çelik tasarımdaki kombinasyonu



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Piston çapı | 40 mm |
| Hacim | 2 l |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Çift pistonlu basınç yükseltici hava tanklı Manometreli çek valfli |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Çıkış basıncı 2 | 0,45 ... 1 MPa 4,5 ... 10 bar 65,25 ... 145 psi |
| Mpa işletim basıncı | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi |
| Basınç regülasyon aralığı MPa | 0,45 ... 1 MPa |
| Basınç ayar aralığı | 4,5 ... 10 bar |
| Basınç regülasyon aralığı psi | 65,25 ... 145 psi |
| Giriş basıncı | 2 ... 8 bar |
| Besleme basıncı 1 MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Besleme basıncı 1 psi | 29 ... 116 psi |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 4.400 g |
| Bağlantı şekli | Kanal somunlarıyla |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-10 |
| Pnömatik bağlantı 2 | KD4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | Susturucu |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, basınçlı hava deposu | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |