



Basınç yükseltici DPA-40-10-CRVZS5

Ürün numarası: 552930

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Piston çapı | 40 mm |
| Hacim | 5 l |
| Montaj konumu | Aşağıya doğru su tahliyesi |
| Tasarım | Çift pistonlu basınç yükseltici basınçlı hava tankı ile manometreli çek valf ile |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çıkış basıncı 2 | 0.45 MPa...1 MPa 4.5 Bar...10 Bar 65.25 000032...145 000032 |
| Çalışma basıncı | 0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 Bar...8 Bar 36.25 000032...116 000032 |
| Basınç kontrol aralığı | 0.45 MPa...1 MPa 4.5 Bar...10 Bar 65.25 000032...145 000032 |
| Giriş basıncı 1 | 2 Bar...8 Bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 000032...116 000032 |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB basınçlı ekipman direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Su tahliyesi maks. sıkma torku | 27 Nm |
| Ürün ağırlığı | 7300 Gram |
| Montaj türü | kanal somunları ile |
| Prömatik bağlantı 1 | QS-10 |

| Özellik | Değer |
|----------------------|---------------------------------|
| Pnömatik bağlantı 2 | KD4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | Susturucu |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hava tankı malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |