


# Hassas Filtre MS9-LFM-N3/4-BUV-HF-DA

Ürün numarası: 552994

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Seri  | MS  |
| Boyut   | 9   |
| Tasarım   | Elyaf filtre  |
| Filtre hassasiyeti                              | 1 µm  |
| Su tahliye                                      | tam otomatik<br>elle basmalı                          |
| Çalışma basıncı                                 | 2 Bar...12 Bar  |
| İşletim ortamı                                  | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava        |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                     | ISO 8573-1:2010 [5:7:3] uyarınca basınçlı hava        |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 10000 l/min   |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı  | 500 l/min   |
| Filtre verimliliği                              | 99.99 %   |
| Maks. yoğuşma miktarı                           | 225 ml  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                   |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Akışkan sıcaklığı                               | -10 °C...60 °C  |
| Ortam sıcaklığı                                 | -10 °C...60 °C  |
| Depolama sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C  |
| Artık yağ içeriği                               | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Fark basınç göstergesi                          | Optik gösterge  |
| Ex ortam sıcaklığı                              | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                                    |
| Montaj türü                                     | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla |
| Montaj konumu                                   | dikey +/- 5 °   |
| Pnömatik bağlantı 1                             | 3/4 NPT   |
| Pnömatik bağlantı 2                             | 3/4 NPT   |
| Gövde malzemesi                                 | Alüminyum pres döküm                                  |
| Kapak malzemesi                                 | PA  |
| Filtre malzemesi                                | Borosilikat elyaf                                     |

| Özellik                           | Değer                  |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kabuk malzemesi                   | Dövme alüminyum alaşım |
| Kontrol camı malzemesi            | PA                     |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                    |
| Ürün ağırlığı                     | 2500 Gram              |