


Hassas filtre MS9-LFM-N1-AUV-DA

Ürün numarası: 553026

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Seri | MS |
| Boyut | 9 |
| Tasarım | Elyaf filtre |
| Filtre hassasiyeti | 0.01 µm |
| Su tahliye | tam otomatik elle basmalı |
| Çalışma basıncı | 2 Bar...12 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 6500 l/min |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı | 325 l/min |
| Filtre verimliliği | 99.9999 % |
| Maks. yoğuşma miktarı | 225 ml |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Artık yağ içeriği | 0.01 mg/m ³ |
| Fark basınç göstergesi | Optik gösterge |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1 NPT |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Kapak malzemesi | PA |
| Filtre malzemesi | Borosilikat elyaf |
| Kabuk malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|-----------|
| Kontrol camı malzemesi | PA |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Ürün ağırlığı | 2000 Gram |