


# İnce filtre MS9-LFM-1-BUV-HF

Ürün numarası: 553044

FESTO

1 µm filtre, metal hazne koruması, yüksek debi miktarı, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Seri  | MS  |
| Büyükklük   | 9   |
| Tasarım yapısı                                      | Elyaf filtre                                  |
| Filtrasyon derecesi                                 | 1 µm  |
| Su boşaltma   | tam otomatik<br>manuel, basmalı               |
| Çalışma basıncı                                     | 2 ... 12 bar                                  |
| Kullanım havası                                     | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]  |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı                   | ISO 8573-1:2010 [5:7:3]'e uygun basınçlı hava |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 10.000 l/min                                  |
| Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı  | 500 l/min                                     |
| Filtrenin verimi                                    | 99,99 %                                       |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı                           | 225 ml  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK             | 2 - Ortalama paslanma                         |
| PWIS uygunluğu                                      | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Kullanım havası sıcaklığı                           | -10 ... 60 °C                                 |
| Çevre sıcaklığı                                     | -10 ... 60 °C                                 |
| Depolama sıcaklığı                                  | -10 ... 60 °C                                 |
| Atık yağ kabı                                       | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                         |
| Patlama korumalı ortam sıcaklığı                    | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C                            |
| Bağlantı şekli                                      | Hat döşeme<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler:       |
| Montaj pozisyonu                                    | dikey +/- 5°                                  |
| Pnömatik bağlantı 1                                 | G1  |
| Pnömatik bağlantı 2                                 | G1  |
| Malzeme, muhafaza                                   | Alüminyum pres döküm                          |
| Malzeme, kapak                                      | PA  |
| Malzeme, filtre                                     | Boron silikat lifi                            |
| Malzeme, çanak                                      | İşlenmiş alüminyum alışımlı                   |
| Malzeme, gözetleme camı                             | PA  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                    | NBR   |
| Ürün ağırlığı                                       | 2.500 g                                       |