

Körük kiti

DADB-V6-32-S476-500

Ürün numarası: 553289

FESTO

ISO 15552'ye uygun standart silindirlere için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	38 mm
Büyükklük	32
Strok aralığı	476 ... 500 mm
Piston kolu uzantısı	147 mm
Tasarım	Yuvarlak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Körük kiti kanallı tahliye havasıyla
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortama dayanım	Toz Mıçır Yağlar Gres yağı Yakıtlar
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	117 g
Bağlantı şekli	geçmeli Dış açılmış pim
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, adaptör bileşenleri	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, körük	NBR
Malzeme, vida dişli pimler	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik