


# Körük kiti DADB-S1-25-S10-50

Ürün numarası: 553421

FESTO

ISO 6432'ye uygun standart silindirler için



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Dış çap                                 | 29 mm   |
| Büyükölçü                               | 25  |
| Strok aralığı                           | 10 ... 50 mm                                    |
| Piston kolu uzantısı                    | 22 mm   |
| Tasarım                                 | Yuvarlak  |
| Montaj pozisyonu                        | İstenildiği gibi                                |
| Tasarım yapısı                          | Körük kiti<br>kanallı tahliye havasıyla         |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma                             |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                  |
| CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması   | F5a   |
| Ortama dayanım                          | Toz<br>Mıçır<br>Yağlar<br>Gres yağı<br>Yakıtlar |
| Çevre sıcaklığı                         | -10 ... 80 °C                                   |
| Ürün ağırlığı                           | 19 g  |
| Bağlantı şekli                          | Dış açılmış pim<br>Dişi dişli                   |
| Pnömatik bağlantı                       | M5  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                                    |
| Malzeme, adaptör bileşenleri            | PA-kuvvetlendirilmiş                            |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | NBR   |
| Malzeme, körük                          | NBR   |
| Malzeme, vida dişli pimler              | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                 |