

# Körük bağlantı takımı DADB-S1-50-S126-175

Ürün numarası: 553485

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	57 mm
Boyut	50
Kaldırma aralığı	126 mm...175 mm
Piston mili uzatması	58 mm
Tasarım	yuvarlak Körük kiti kanallı egzoz havası ile
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam dayanımı	Tozlar Talaş Yağlar Gresler Benzin
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	89 Gram
Montaj türü	dişli pim ile dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptasyon parçaları malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Körük malzemesi	NBR
Dişli pimlerin malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik