



Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SIEF-M18B-NS-K-L

Ürün numarası: 553548

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|---|
| Tasarım | yuvarlak |
| Karşılık geldiği norm | EN 60947-5-2 |
| Ruhsat | RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Nominal anahtarlama mesafesi | 5 mm |
| Ortam sıcaklığı | -30 °C...70 °C |
| Tekrarlama hassasiyeti | 0.28 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN |
| Anahtarlama elemanı işlevi | Normalde açık kontak |
| Maks. anahtarlama frekansı DC | 3000 hz |
| Maks. çıkış akımı | 200 mA |
| Kısa devre dayanımı | saat ayarı |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 V...30 V |
| Ters polarite koruması | tüm elektrik bağlantıları için |
| Elektrik bağlantısı | 3 damarlı Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.5 m |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PU) |
| Boyut | M18 |
| Montaj türü | aynı hizada |
| Ürün ağırlığı | 124 Gram |
| Gövde malzemesi | Pirinç TPE-O krom kaplama |
| Anahtarlama durumu göstergesi | Sarı LED |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...70 °C |
| Koruma türü | IP68 |
| Manyetik alanlara karşı bağışıklık | manyetik sabit ve değişim alanı |
| Aşırı gerilim direnci | 0.8 kV |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|--|
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Ek sensör bilgilerinin seçimi | azaltma faktörü 1 ile - manyetik alana dayanıklı |
| Sensör modeli seçimi | Standart |