

# Hortum PAN-10X1,5-BL-300

Ürün numarası: 553897

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	10 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	58 mm
İç çap	7 mm
Min. bükme yarıçapı	27 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 Bar...17 Bar -13.775 000032...246.5 000032
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.042 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için
Renk	mavi
Shore sertliği	D 55 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A