

# Hortum PAN-6X1-BL

Ürün numarası: 553907

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	6 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	32 mm
İç çap	4 mm
Min. bükme yarıçapı	14 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 Bar...19 Bar -13.775 000032...275.5 000032
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.016 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Renk	mavi
Shore sertliği	D 55 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A