

Plastik hortum PAN-16X2-RT

Ürün numarası: 553929

FESTO

standart dış çaplı boru hattı, yüksek termik ve mekanik yüklere dayanabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	16 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	94 mm
İç çap	12 mm
Min. Bükme radyusu	67 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayınlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,092 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 16 mm için
Renk	kırmızı
Shore sertliği	D 55 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-A