


# Giriş/çıkış modülü CECX-D-6E8A-PN-2

Ürün numarası: 553972

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Çalışma gerilimi	19,2 - 30 VDC
Güç tüketimi 24 V	1,9 W
Güç tüketimi 5 V	0,4 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	135 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm
Dijital girişler, sayı	6
Dijital girişler, anahtarlama lojiji	Negatif lojik (NPN)
Dijital girişler, hızlı sayıcı girişleri	2, kesme kapasiteli, tepki süresi min. 50 µs
Dijital girişler, giriş sinyali gecikmesi	2 ms, 100 ms, ayarlanabilir Ve kesme girişleri için 12 kHz
Dijital girişler, giriş gerilimi/akımı	24 VDC
Dijital girişler, True için nominal değer	>= 15 VDC
Dijital girişler, False için nominal değer	<= 5 VDC
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	Evet, optokuplör ile
Dijital girişler, durum göstergesi	Yeşil LED
Dijital çıkışlar, sayı	8
Dijital çıkışlar, anahtarlama lojiji	Negatif lojik (NPN)
Dijital çıkışlar, kontak	Transistör
Dijital çıkışlar, çıkış gerilimi	24 VDC
Dijital çıkışlar, çıkış akımı	%50 eş zamanlık için 2 A
Dijital çıkışlar, elektriksel izolasyon	Evet, optokuplör ile
Dijital çıkışlar, kısa devre korumalı	evet
Dijital çıkışlar, durum göstergesi	LED turuncu