


Giriş modülü CECX-E-4E-T-P1

Ürün numarası: 553973

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Güç tüketimi 24 V	2,5 W
Güç tüketimi 5 V	0,3 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	134 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm
Dijital girişler, sayı	4
Analog girişler, çözünürlük	14 bit
Analog girişler, sinyal aralığı	PT 100 (-100°C ila 850°C)
Analog girişler, en düşük önemdeki bit değeri (LSB)	0,058 °C
Analog girişler, 25 °C'de mutlak hassasiyet	± 0,01%
Analog girişler, galvanik izolasyon	hayır
Analog girişler, giriş direnci	10 MOhm
Dahili çevrim süresi	2 ms