


# Enkoder arabirimi CECX-C-2G1

Ürün numarası: 553977

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Çalışma gerilimi	19,2 - 30 VDC
Güç tüketimi 5 V	0,65 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	140 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm
Durum göstergeleri	LED sarı = alım LED yeşil = güç
Enkoder girişleri, sayı	4
Enkoder girişleri, çözünürlük	16 - 32 bit Yazılımla ayarlanabilir
Enkoder girişleri, sinyal aralığı	SSI (RS422) İkilik/Gri yazılımla ayarlanabilir
Enkoder girişleri, hız	125, 250, 500, 1000 kBit/s Yazılımla ayarlanabilir
Enkoder girişleri, jeneratör besleme gerilimi	24 V DC (250 mA / kanal)
Enkoder girişleri, bağlantı teknolojisi	RJ45
Enkoder girişleri, galvanik izolasyon	hayır