



Dönel indeksleme tablası DHTG-65-3-A

Ürün numarası: 555448

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	65
Paralellik plaka	0.04 mm
Tabla aksel kaçıklık	0.02 mm
Tabla konsantrikliği	0.02 mm
Dönme açısının tekraralama hassasiyeti	0.03 drc
Sönümlenme	darbe emici, sert eğrili, ayarlanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Dişli halkası kaplı Kremayer/pinyon zorunlu hareket dizesi
Konum algılama	endüktif sensörler için
Bölümleme	3
Çalışma basıncı	4 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ses basınç seviyesi	70 000007
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Maks. aksel kuvvet statik	1000 N
Maks. devrilme momenti statik	100 Nm
Maks. radyal kuvvet statik	2000 N
Maks. teğetsel moment statik	100 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	2.1 Nm
Ürün ağırlığı	1900 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Pnömatik bağlantı	Dişi diş M5
Plaka malzemesi	Galvanize çelik

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	Galvanize çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım