



# Dönel indeksleme tablası

## DHTG-140-3-A

Ürün numarası: 555450

FESTO

Pozisyon algılaması için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	140
Paralel dikme valf	$\leq 0,04$ mm
Eksenel dış merkezli dikme valf	$\leq 0,02$ mm
Eş merkezli dikme valf	$\leq 0,02$ mm
Dönüş açısının tekrarlaması hassasiyeti	$\leq 0,03$ deg
Yastıklama	Şok alıcı, keskin karakteristik eğri, ayarlanabilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Dişli kaplini Kremayer mil/çark yataklı motion sırası
Konum algılama	Endüktif sensörler için
Adım	3
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ses basıncı seviyesi	$\leq 70$ dB(A)
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Maks. eksenel statik kuvvet	4.000 N
Maks. statik çekme torku	300 Nm
Maks. radyal statik kuvvet	6.000 N
Maks. teğetsel statik tork	200 Nm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork	18,1 Nm
Ürün ağırlığı	10.000 g
Bağlantı şekli	Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile
Pnömatik bağlantı	Dişi diş G1/8
Malzeme, dikme valf	çelik, galvanizli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahditler	çelik, galvanizli
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı