



Düsey besleme plakası VABF-S2-2-P1A3-N12

Ürün numarası: 555787

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	54 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik dikey istifleme	1 için alternatif basınç beslemesi
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Giriş basıncı	0,5 ... 10 bar
Besleme basıncı 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Besleme basıncı 1 psi	7,25 ... 145 psi
Standart nominal debi	2.800 l/min
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	605 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm