


# Motor kablosu NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Ürün numarası: 556794

FESTO

Motor ve kontrolör bağlantısı için



## Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer   |
|--|---|
| Kablo özelliği                             | Zincir bağlantı hattı için uygun              |
| Kirlilik sınıfı                            | 3   |
| Koruma sınıfı                              | monte edilmiş durumda<br>IP65                 |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -40 ... 90 °C                                 |
| Çevre sıcaklığı                            | -50 ... 90 °C                                 |
| Min. Kablo bükme yarıçapı                  | 60 mm   |
| Kablo yapısı                               | Ekranlı<br>6 x 1 mm <sup>2</sup>              |
| Kablo çapı                                 | 8 mm  |
| Kablo uzunluğu                             | 2,5 m   |
| Malzeme hakkında not                       | LABS içeren malzemeler mevcut<br>RoHS'a uygun |
| Kablo gövdesi için malzeme bilgisi         | TPE-U(PUR)                                    |