


Fiş vidası QSC-F-G1/2-I

Ürün numarası: 556860

FESTO

Metal tasarım, 150°C'ye kadar sıcaklık seviyesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenliği	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklığı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	40 Nm
Ürün ağırlığı	25,7 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Krom ve nikel kaplı
Diş sızdırmazlığı için malzeme bilgisi	FPM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM