


Baęlantı Raylıterminal řerit MHJ10-P16

Ürün numarası: 557608

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	11 mm
Ters polarite koruması	çalışma voltajı için
Maks. valf yeri sayısı	16 Müşteri gereksinimlerine göre uygulamalar mümkündür
Ruhsat	RCM işareti
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ürün ağırlığı	635 Gram
Montaj türü	montaj köşebenti ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı