


Mil ucu

EAMB-18-9-8X16-10X12

Ürün numarası: 558035

FESTO

İçi boş şaftlı silindirlere adapte etmek için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	8 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Büyükük	70
Nominal uzunluk	16 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0,838 kgmm ²
Aktarılabılır dönüş momenti	12 Nm
Ürün ağırlığı	29 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun