


Mil ucu

EAMB-34-6-25X26-23X27

Ürün numarası: 558037

FESTO

İçi boş şaftlı silindirlere adapte etmek için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	25 mm
Tutucu çapı 2	23 mm
Büyükük	120
Nominal uzunluk	26 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	5.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	18,2 kgmm ²
Aktarılabılır dönüş momenti	100 Nm
Ürün ağırlığı	201 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun