


Mil ucu

EAMB-44-7-35X30-32X32

Ürün numarası: 558038

FESTO

İçi boş şaftlı silindirlere adapte etmek için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	35 mm
Tutucu çapı 2	32 mm
Büyüklik	185
Nominal uzunluk	30 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.500 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	75,3 kgmm ²
Aktarılabılır dönüş momenti	200 Nm
Ürün ağırlığı	463 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun