

Hortum PUN-H-6X1-SI

Ürün numarası: 558279

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Dış çap | 6 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 26 mm |
| İç çap | 4 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 10 mm |
| Uygulama notu | TPE-U eter bazlı |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032 |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: sıcaklığa bağlı çalışma basıncı, şemaya bakın, 0 - 60 °C'de maksimum 0,3 MPa |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0506 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Temiz oda sınıfı | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C...60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.0183 000015 |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 6 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için |
| Renk | gümüş |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |