

# Kaplin EAMC-56-58-19-25

Ürün numarası: 558315

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	19 mm
Tutucu çapı 2	25 mm
Boyut	56
Nominal uzunluk	58 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5500 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	128 000065
Aktarılabılır tork	60 Nm
Ürün ağırlığı	275 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu