


# Kaplin EAMC-56-58-24-25

Ürün numarası: 558316

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                       | Değer                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tutucu çapı 1                 | 24 mm                 |
| Tutucu çapı 2                 | 25 mm                 |
| Büyükük                       | 56                    |
| Nominal uzunluk               | 58 mm                 |
| Montaj pozisyonu              | istenildiği gibi      |
| Max. Devir                    | 5.500 1/min           |
| PWIS uygunluğu                | VDMA24364-B2-L        |
| Depolama sıcaklığı            | -25 ... 60 °C         |
| Relatif hava nemi             | 0 - 95 %              |
| Çevre sıcaklığı               | -25 ... 60 °C         |
| Kütle atalet momenti          | 128 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 60 Nm                 |
| Ürün ağırlığı                 | 265 g                 |
| Malzeme hakkında not          | RoHS'a uygun          |