


# Otomatik bağlantı rakoru NPQM-D-G18-Q6-P10

Ürün numarası: 558662

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Standart
Nominal genişlik	4 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	Düz Form
Tank büyükölçü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Nominal sıkma torku	6 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	9 g
Bağlantı şekli	Altıgen köşe SW12 Alyan anahtar SW4
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR