


T diřli baęlantı

NPQM-T-G18-Q4-P10

Ürün numarası: 558736

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	T-Formlu
Tank büyükölüęü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 70 °C
Nominal sıkma torqu	6 Nm
Nominal sıkma torquunun toleransı	± 20 %
Ürün aęırlıęı	20,2 g
Baęlantı řekli	Dıř altıgen SW13
Pnömatik baęlantı 1	Erkek dıř G1/8
Pnömatik baęlantı 2	4 mm hortum dıř çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR