


Perde geiş rakoru (abuk baęlantılı) NPQM-H-Q6-E-P10

Ürün numarası: 558807

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	5 mm
Tasarım	Bölme
Tank büyükükü	10
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:~:]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Ürün aęırlığı	33 g
Pnömatik baęlantı 1	6 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baęlantı 2	6 mm hortum dıř apı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirin
Malzeme, somun	Nikel kaplı pirin
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR