

# Geçmeli burç NPQM-D-S6-E-P10

Ürün numarası: 558812

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Boyut                                   | Standart  |
| Nominal genişlik                        | 4 mm  |
| Tasarım                                 | düz şekil   |
| Hazne boyutu                            | 10  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 Bar...16 Bar<br>-13.775 000032...232 000032 |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                            |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                         | -20 °C...70 °C  |
| Ürün ağırlığı                           | 5.5 Gram  |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Geçmeli burç çapı 6 mm  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | Geçmeli rakor QS-6  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, nikel kaplı   |