


L diřli baęlantı NPQM-LK-G14-Q10-P10

Ürün numarası: 558823

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	8,5 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L şekli
Tank büyükölüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Nominal sıkma torku	7,5 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	43,6 g
Baęlantı şekli	Alyan anahtar SW5
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř G1/4
Pnömatik baęlantı 2	10 mm hortum diř çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, içi boş vida	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR