

Kılavuz ekseni EGC-80- -FA

Ürün numarası: 558865

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma stroku	50 mm...8500 mm
Boyut	80
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Maks. ivmelenme	50 m/s ²
Maks. hız	5 m/s
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
2. derece alan momentleri Ix	844000 000057
2. derece alan momentleri Iy	1160000 000057
Maks. kuvvet Fy	3050 N
Maks. kuvvet Fz	3050 N
Maks. yüksüz yer değiştirme direnci	15 N
Maks. moment Mx	36 Nm
Torsiyon atalet momenti It	551000 000057
Sabitleme ünitesi pnömatik bağlantı	M5
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak profili malzemesi	ABS
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Kızak kılavuzu malzemesi	Çelik
Kılavuz rayı malzemesi	Çelik
Kızak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı