

# Kılavuz ekseni EGC-120- -FA

Ürün numarası: 558866

FESTO

Rulman kılavuz yataklı, silindirsiz.



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 8.500 mm
Büyükklük	120
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	50 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	5 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Ix	4.620E+03 mm <sup>4</sup>
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	5.650E+03 mm <sup>4</sup>
Max. Kuvvet Fy	6.890 N
Max. kuvvet Fz	6.890 N
Maks. boşta yer değiştirme direnci	15 N
Max. tork Mx	144 Nm
Burulma kütlelele atalet momenti It	2.680E+03 mm <sup>4</sup>
Kilitleme ünitesi üzerindeki pnömatik port	M5
Malzeme, profil	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapatma profili	ABS
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama
Malzeme, taşıyıcı araba kılavuzu	Çelik
Malzeme, kılavuz rayı	Çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksall kaplama