


Axial kit EAMM-A-A19-40A

Ürün numarası: 558894

FESTO

Suitable for cantilever axis EGSA.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	19
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	10.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	1,06 kgmm ²
Aktarılabılınir dönüş momenti	2,3 Nm
Ürün ağırlığı	240 g
Malzeme hakkında not	Conforms to RoHS