


# Paralel kit EAMM-U-A22-70A

Ürün numarası: 559787

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	22
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	4.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	10,13 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,2 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	5,5 Nm
Ürün ağırlığı	540 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun