


Baęlantı kablosu VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Ürün numarası: 560420

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Ürün aęırlığı	1.195 g
Elektriksel baęlantı	Soketli kablo
Kablo uzunluęu	5 m
Kablo özellięi	Standart
Min. Kablo bükme radyusu	122 mm
Kablo çapı	10,2 mm
Kablo yapısı	25x0,34
Koruma sınıfı	IP67 IEC 60529 ' a göre
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC