



Regülatör plakası VABF-S4-1-R5C2-C-10E

Ürün numarası: 560772

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Yapı genişliği | 26 mm |
| Standarda dayalı | ISO 15407-2 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile |
| Manometre ekleme | mümkün |
| Çalışma basıncı | 1 MPa 10 Bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.05 MPa...0.85 MPa 0.5 Bar...8.5 Bar 7.25 000032...123.25 000032 |
| Giriş basıncı 1 | 0.5 Bar...10 Bar |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB düşük gerilim yönergesine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma türü | IP65 NEMA 4 |
| Kontrol ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 735 Gram |
| Dikey sıralama montaj türü | manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına |
| Manometre bağlantısı | tutma klipsi ile |
| Kontrol paneli malzemesi | PA |
| Regülatör gövdesi malzemesi | Alüminyum pres döküm |